01 Cierre de Trinquete

Pequeño · Tirador enrasado · Con cazoleta · Espesor ajustable

- **Diseño de perfil bajo**

Material y Acabado

ABS, zinc y acero, chapado en zinc

Resistencia

Carga estática máxima: 160 N

Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB

Nota

Para opciones de cierre en múltiples puntos ver página 176

Para modelos de espesor fijo ver página 122





Rango de espesores
0 Mín. - 12.7 Máx.

Tipo A (mostrado)





Conjuntos Tipo A (Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar)



Tirador mostrado paralelo al borde de la puerta cuando está cerrado

Conjuntos Tipo B (Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar)



Tirador mostrado perpendicular al borde de la puerta cuando está cerrado

- Instalación en puertas tanto Tipo A o Tipo B. Elija la posición cerrada horizontal o vertical del tirador

Selección de la Referencia

Ver tabla

01 - 10 - 40 R - F

F **Acabado**
10 Cromado brillante
65 Negro

R **Giro**
1 Tipo B en sentido contrario de las agujas del reloj para cierre en instalación **paralela**
2 Tipo B en sentido contrario de las agujas del reloj para cierre en instalación **perpendicular**
1 Tipo A en sentido de las agujas del reloj para cierre en instalación **perpendicular**
2 Tipo A en sentido de las agujas del reloj para cierre en instalación **paralela**

Otras opciones disponibles. Para ver la completa gama, referencias, instalación y especificaciones visite

INFO CLIC

www.southco.com/01

Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

01 Cierre de Trinquete

Mediano · Tirador enrasado y Anilla · Con cazoleta · Espesor ajustable



TAMAÑO REAL

Conjuntos Tipo A (Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar)



Tirador mostrado paralelo al borde de la puerta cuando está cerrado

Conjuntos Tipo B (Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar)



Tirador mostrado perpendicular al borde de la puerta cuando está cerrado

Tipo A (mostrado)



- Instalación en puertas tanto Tipo A o Tipo B. Elija la posición cerrada horizontal o vertical del tirador

- **Diseño de perfil bajo**

Material y Acabado

ABS, zinc y acero, chapado en zinc

Resistencia

Carga estática máxima: 220 N

Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB

Nota

Para opciones de cierre en múltiples puntos ver página 176

Para modelos de espesor fijo ver página 122

Selección de la Referencia

Ver tabla

L Tipo de cerradura

1 Sin cerradura, tirador plano
2 Sin cerradura, tirador de anilla abatible
3 Cerradura con llave CH751 (dos llaves suministradas), tirador plano
4 Cerradura con llave CH751 (dos llaves suministradas), tirador de anilla abatible

01 - L 3 - G F

F Acabado

1 Cromado brillante
5 Negro

G Espesor Total	Rango de espesores	Tipo A	Tipo B	Tipo de Trinquete
1	0 - 12.7	Perpendicular	Paralelo	Un cierre o tres puntos de cierre
2	0 - 12.7	Paralelo	Perpendicular	Un cierre o tres puntos de cierre
3	12.7 - 28.6	Perpendicular	Paralelo	Un cierre o tres puntos de cierre
4	12.7 - 28.6	Paralelo	Perpendicular	Un cierre o tres puntos de cierre
5	Sólo dos puntos de cierre	Perpendicular	Paralelo	Sólo dos puntos de cierre
6	Sólo dos puntos de cierre	Paralelo	Perpendicular	Sólo dos puntos de cierre

Otras opciones disponibles. Para ver la completa gama, referencias, instalación y especificaciones visite

INFO CLIC www.southco.com/01

Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma