92 Cierre de Trinquete

Tirador en T y en L · Espesor regulable

- **Instalación en taladro redondo**
- **Retén en posición de apertura y cierre**

Material y Acabado

Aleación de zinc y acero, chapado en zinc

Resistencia

Carga estática máxima:
Trinquete corto: 400 N
Trinquete largo: 200 N

Instalación

Conjunto de tornillo y arandela de seguridad
M4 x 10 (suministrados).

Para grosor de puerta > 3,0 calcular longitud de tornillo con la siguiente fórmula:
Grosor de puerta + 7,00

Llaves

Ver página 130

Nota

Para modelos de espesor fijo ver página 124

Para modelos con eje cuadrado de 8 mm ver página 143

Tirador en T



Tirador en L



Trinquete (suministrado)



Pletina de Retención (suministrada)



Otras opciones disponibles. Para ver la completa gama, referencias, instalación y especificaciones visite

INFO CLIC www.southco.com/92

Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

southco® CONNECT · CREATE · INNOVATE





Selección de la Referencia

Ver tabla

R Giro

1 Tipo A en sentido de la agujas del reloj para cerrar

2 Tipo B en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar

F Acabado

1 Cromado brillante

5 Pulverizado en negro

C Trinquete

1 Corto 38

2 Largo 57

92 - L R - F G C

L Tipo de cerradura

1 Tirador en T sin cerradura

2 Tirador en T con cerradura CH751 (dos llaves suministradas)

3 Tirador en L sin cerradura

4 Tirador en L con cerradura CH751 (dos llaves suministradas)

G Espesor Total	Mín.	Máx.	A
1	16	19	32
2		32	44.5
3		44.5	57.5

Otras opciones disponibles. Para ver la completa gama, referencias, instalación y especificaciones visite

INFO CLIC www.southco.com/92

Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

61 Cierre de Trinquete

Serie universal para armarios · Espesor ajustable

Modelo con Pomo



TAMAÑO REAL

Espesor Máx. Total	Longitud del Eje L	Referencia del Conjunto
12.5	25.5	61-10-102-11
25	38	61-10-104-11
44.5	57	61-10-107-11

- **Instalación mediante un único taladro**
- **Se ajusta a un amplio rango de espesores**

Material y Acabado

Nylon y acero, chapado en zinc

Resistencia

Carga estática máxima: 110 N

Nota

Se muestra el Modelo con Pomo. Otros modelos disponibles, con tirador en L y enrasado con ranura

Otras opciones disponibles. Para ver la completa gama, referencias, instalación y especificaciones visite

INFO CLIC **www.southco.com/61**

92 Cierre de Trinquete

Tirador en T, T compacto y en L · Espesor ajustable

Tirador en T Compacto



Trinquete



Acabado	Longitud del Eje	Referencia del Cierre con Tirador en T Compacto con Cerradura	
		Tipo A	Tipo B
Negro	38.1	92-61-113-50	92-61-213-50
	50.8	92-61-114-50	92-61-214-50
	63.5	92-61-115-50	92-61-215-50

Referencia del Trinquete
92-24-203-12

Se muestra el Modelo con Tirador en T Compacto. Disponibles modelos con Tirador en T y en L. Modelos con y sin cerradura.

- **Ajustes de trinquete sencillos**

Material y Acabado

Aleación de zinc, pulverizado o chapado en cromo y acero, chapado en zinc

Resistencia

Carga estática máxima: 150 N

Nota

Disponibles con acabado en negro y cromado

Para modelos con eje roscado ver página 134.
Para modelos de espesor fijo ver página 124.

Referencia de la junta: 92-70-G (se vende por separado)

Otras opciones disponibles. Para ver la completa gama, referencias, instalación y especificaciones visite

INFO CLIC **www.southco.com/92**

Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma