

B4 Asa

Montaje superficial

- **Fácil instalación oculta**
- **Ligero**

Material y Acabado

Aluminio, anodizado, transparente o negro

Resistencia

Carga estática máxima: 5560 N



Instalación

Tornillos no suministrados.
Calcular la longitud del tornillo utilizando la siguiente fórmula:
Espesor de la puerta + 9.5 mm
El tornillo central puede eliminarse si se desea (solamente en los tamaños Mediano, Grande o Extra Grande)

Fuerza de apriete máxima para los tornillos de montaje:
2.3 N · m (no suministrados)

Pequeño



TAMAÑO REAL - PEQUEÑO

Mediano



Grande



TAMAÑO REAL - GRANDE

Extra grande



TAMAÑO REAL - EXTRA GRANDE

Selección de la Referencia

B4 - T - S 0 3 - 1 F - P

T **Taladro de montaje roscado**
10 Rosca 8-32
50 Rosca M4 x 0.7

S **Tamaño**
1 Pequeño
2 Mediano
3 Grande
4 Extra grande

P **Opción de empaquetado**
Omitir para empaquetado individual
3 Empaquetado en capas contacte con Southco

F **Acabado**
1 Anodizado transparente
5 Anodizado negro

Otras opciones disponibles. Para ver la completa gama, referencias, instalación y especificaciones visite

INFO CLIC *www.southco.com/B4*

Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

southco®
CONNECT · CREATE · INNOVATE