B8 Tirador de Asa

Grande · Montaje superficial

- **Montaje oculto: frontal o posterior**
- **Agarre ergonómico y confortable**
- **Excelente resistencia, solución ligera**

Material y Acabado

Asa: ABS, negro
Tornillos: Acero, chapado en zinc

Resistencia

Carga estática máxima: 775 N



Clasificación de Resistencia a la llama: UL94-HB

Temperaturas operativas límite: -40°C hasta 60°C

Instalación

Par máximo de apriete de los tornillos:
Solamente en montaje posterior oculto 4.0 N•m

Nota

Empaquetado al por mayor





Referencia	
Montaje Posterior Oculto	**Montaje Frontal Oculto**
B8-66-3	B8-63-3

Montaje Posterior Oculto



Montaje Frontal Oculto



Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

B8 Tirador de Asa

Pequeño · Montaje superficial





Referencia	
Montaje Posterior Oculto	**Montaje Frontal Oculto**
B8-45-3	B8-43-3

- **Montaje oculto: frontal o posterior**
- **Ligero**

Material y Acabado

Asa: ABS, negro
Tornillos: Acero, chapado en zinc

Resistencia

Carga estática máxima: 550 N



Clasificación de Resistencia a la llama: UL94-HB

Temperaturas operativas límite: -50°C hasta 60°C

Instalación

Solamente en montaje posterior: Conjunto de tornillos M6 x 32 suministrado
Fuerza máxima de apriete de los tornillos: 4.0 N•m
Para puertas con espesor mayor que 16 mm, calcular la longitud del tornillo utilizando la siguiente fórmula:
Espesor de la puerta + 16

Nota

Empaquetado al por mayor

Montaje Posterior Oculto



Montaje Frontal Oculto