CB Lift-A-Syst® Bisagra

Con contrapeso · Control de posicionamiento

- **La tecnología de contrapeso permite abrir y cerrar fácilmente los paneles pesados**
- **Se adapta a una amplia variedad de pesos de panel**
- **Posibilidad de ajuste preciso del movimiento del panel**
- **Larga vida útil**

Material y acabado

Aluminio, negro anodizado

Notas de la instalación

Ver esquemas técnicos para más información.

Aplicación

Referencia

Ver tabla

WARNING

AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE:
NO DESMONTE LA UNIDAD. EL DESMONTAJE DE LA UNIDAD PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES. NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO.

Posición abierta (se muestra bisagra izda.)



Posición cerrada (se muestra bisagra izda.)



Preparación del panel (se muestra bisagra izda.)



Nota: Se muestra la preparación del panel en la pared para montaje a izquierdas. Para unidades con montaje a derechas, se refleja toda la geometría sobre la medida «A».

Dimensiones en milímetros salvo que se indique lo contrario

CB Bisagra

Con contrapeso · Control de posicionamiento

Guía de selección de bisagras con contrapeso (por bisagra)



Características de equilibrio del panel (típicas)





Accesorios

Bisagra de soporte:
Referencia: CB-10-100-10

Notas:

La bisagra de soporte puede usarse cuando exista una bisagra con contrapeso capaz de proporcionar el par de torsión requerido por el panel. Vea la ilustración siguiente y el esquema técnico J-CB-1 para más detalles.

Referencia		Zona de selección de gráfico	Dimensión A cm	Dimensión B cm	Par N·m		
Izda.	Dcha.				Nominal	Mínimo	Máximo
CB-11-101-00-10	CB-12-101-00-10	A	21,6	15,59	8,8	5,7	10,2
CB-11-102-00-10	CB-12-102-00-10	B	28,6	22,25	13,5	10,2	15,5
CB-11-103-00-10	CB-12-103-00-10	C	34,3	28,29	18,2	15,5	19,8
CB-11-104-00-10	CB-12-104-00-10	D	40,0	34,00	22,8	19,8	24,9
CB-21-101-00-10	CB-22-101-00-10	E	29,2	22,07	27,7	24,9	29,4
CB-21-102-00-10	CB-22-102-00-10	F	30,9	24,93	32,2	29,4	34,5
CB-21-103-00-10	CB-22-103-00-10	G	34,1	28,10	37,3	34,5	39,5
CB-21-104-00-10	CB-22-104-00-10	H	37	30,96	42,4	39,5	44,6
CB-21-105-00-10	CB-22-105-00-10	I	40,8	34,77	47,5	44,6	50,3