EH Dobradiças

Instalação de superfície

- **Diversos tamanhos e opções de instalação**
- **Parafusos de instalação internos**

Materiais e acabamentos

Abas: Zamac com pintura a pó preta ou cromado, nylon preto
Pino: Aço inoxidável
Pinos roscados: Aço zincado

Resistência

Tamanho	Carga radial	Carga axial
40 Zamac	1330 N	2220N
50 Zamac	2140 N	3560 N
50 Nylon	890 N	1230N
60 Zamac	1400 N	3000N

Instalação

Versão com furos escareados
Tamanho 40: parafusos M5 CSK,
Tamanhos 50: parafusos M6 CSK (não fornecidos)
Tamanhos 60: parafusos M8 CSK (não fornecidos)

Versão com pinos roscados:
Tamanho 40: porcas M5 (não fornecidas)
Tamanhos 50: porcas M6 (não fornecidas)
Tamanhos 60: porcas M8 (não fornecidas)

Códigos

Consulte a tabela





A	B	Versão com pinos roscados - Códigos			C	D	F	G	H	Rosca do pino (J)
		Zamac cromado	Zamac preto	Nylon preto						
40		EH-5A-4G4-38	EH-5A-4G4-50	~	25		5	9	8.5	M5
50		EH-6A-5G5-38	EH-6A-5G5-50	EH-6A-5G5-20	30		6	11	8	M6
60	60	~	EH-7A-6G6-50	~	36	36	8	15.4	13	M8
60	90	~	EH-7E-6G9-50	~	36	63	8	15.4	13	M8
60	120	~	EH-7A-6G12-50	~	36	90	8	15.4	13	M8

A	B	Versão com furos escareados - Códigos			C	D	Ø E	F	G
		Zamac cromado	Zamac preto	Nylon preto					
40		EH-5A-4V4-38	EH-5A-4V4-50	~	25		5.4	5	9
50		EH-6A-5V5-38	EH-6A-5V5-50	EH-6A-5V5-20	30		6.4	6	11
60	60	~	EH-7A-6V6-50	~	36	56	8.5	8	15
60	76	EH-7A-6V8-38	EH-7A-6V8-50	~	36	56	6.4	8	15
60	90	~	EH-7E-6V9-50	~	36	63	8.5	8	15.4
60	120	~	EH-7A-6V12-50	~	36	90	8.5	8	15.4

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

EH - Dobradiças
Montagem externa

- **Diversos tamanhos e opções de montagem**
- **Exterior resistente à corrosão**
- **Abertura de 180 graus**

Materiais e acabamentos

Corpo em nylon na cor preta; pinos em aço inoxidável; porcas e pinos roscados em aço zincado





P Abas	
G	Parafusos prisioneiros
T	Porcas embutidas
V	Furos escareados
W	Furos rebaixados
Combinação de abas	
GT	Parafusos prisioneiros + porcas embutidas
GV	Parafusos prisioneiros + furos escareados
GW	Parafusos prisioneiros + furos rebaixados
TV	Porcas embutidas + furos escareados
TW	Porcas embutidas + furos rebaixados

Códigos

Consulte a tabela

Exemplo de código: EH-7B-6V6-20

65 mm, duas abas com furos escareados

Códigos	Comprimento axial	Comprimento radial	Furos passantes							Parafusos prisioneiros/porcas embutidas		
P	A	B	C	ØE	F	G	ØL	M	ØN	H	J	K
EH-5B-4 P 4-20	40	39	25	4,4	9,5	14	8,5	5	8,5	10	M4	6,5
EH-6B-5 P 5-20	50	48	30	5,4	11	19	10	5,5	10	14	M5	7,5
EH-7B-6 P 6-20	65	64	40	6,4	13,5	23	11	6,5	12,5	18	M6	9
EH-12B-10 P 10-20	97	98	59,5	10,4	20,5	35	17	10,5	20	20	M10	15

EH - Dobradiças

Montagem externa

- **Abertura de 180 graus**
- **Montagem regulável**
- **Ideais para portas de grande porte**

Materiais e acabamentos

Abas: liga de alumínio na cor preta
Pinos: aço inoxidável

Instalação

Versão com furos rebaixados:
parafusos cabeça abaulada, M5 (N. 10)
(não fornecidos)
Versão com furos escareados:
parafusos cabeça escareada, M5 (N. 10)
(não fornecidos)

Códigos

Consulte a tabela

Furos rebaixados



Furos escareados









Códigos	
Furos rebaixados	EH-8C-6W8-82
Furos escareados	EH-8C-6V8-82

Dimensões em milímetros, salvo quando especificado o contrário

Dobradiças





Espaçador



- **Permitem a abertura da porta a 180 graus**
- **A rotação desalinhada maximiza o acesso ao interior dos gabinetes**
- **Ideais para aplicações com portas pouco espaçadas**

Materiais e acabamentos

Zamac com pintura a pó preta ou cromado
Pino: Aço inoxidável

Resistência

Carga radial:
Carga estática máxima: 2.670 N

Carga axial:
Carga estática máxima: 2.670 N

Instalação

Parafusos não fornecidos.
Instale as dobradiças usando parafusos M5 CSK

Instalação de superfície - padrão



Instalação deslocada - com espaçador





Acabamento	Códigos	
	Dobradiças	Espaçador
Cromado	EH-6C-5V4-38	EH-6C-B-38
Preto	EH-6C-5V4-50	EH-6C-B-50

Códigos

Consulte a tabela