P2 埋入式拉手

低平式·提起或拉开·单孔固定

- 卡入式安装
- 两种尺寸

材料与表面处理

ABS塑料，黑色

性能详述

最大静载荷：

提起/拉出：1300N



推出/滑动：450N

阻燃等级：UL94-HB或UL94-V0

工作温度范围：-50°C到60°C

附注

性能详细资料来自安装于1.2厚度的钢门。最大载荷受门板强度限制。

小型



大型







零件号

参阅表格

门板厚度范围		零件号			
		小型		大型	
最小	最大	UL94-HB	UL94-V0	UL94-HB	UL94-V0
1.0	1.4	P2-41	P2-41-1	P2-51	P2-51-1
1.4	1.8	P2-42	P2-42-1	P2-52	P2-52-1
1.8	2.1	P2-43	P2-43-1	P2-53	P2-53-1
2.1	2.5	P2-44	P2-44-1	P2-54	P2-54-1

P2 埋入式拉手-带锁样式
低平式·提起或拉开·单孔固定

- 卡入式安装
- 可锁定
- 包含锁芯或需另外订购
- 锁舌需另外订购

材料与表面处理

拉手和罩壳：ABS塑料，黑色

锁部件：锌合金粉末喷涂，黄铜，钢镀锌，Buna-N

阻燃等级：UL94-HB或UL94-VO

附注

对于无锁芯的拉手，锁芯需另外订购，请参阅第190页

锁舌需另外订购，请参阅第199页

B型(逆时针)图示



* 锁舌需另外订购

对于锁舌零件号及选择，请参阅

前屈锁舌间距	反向锁舌间距	锁舌偏置
25	25	无偏置
21.8	28.2	3.2
18.6	31.4	6.4
15.5	34.5	9.5





D 门厚范围
1 1.0 - 1.4
2 1.4 - 1.8
3 1.8 - 2.1
4 2.1 - 2.5

M 材料
1 UL94-V0 PC/ABS
2 UL94-HB ABS

P2 - 4 D M - R L

R 旋转
1 A 型(顺时针)
2 B 型(逆时针)

L 锁型
2 带锁芯，与CH751同号钥匙相配
(提供两把扁平式钥匙)
9 不带锁芯(请参阅第183页或参阅www.southco.com)