P9 手柄
折叠式·表面固定







- 低平式折叠型
- 隐藏式安装
- 阻尼功能可防止晃动

材料与表面处理

手柄和基座：
铝，阳极氧化，透明或黑色
卷销钉、固定螺母和锁紧垫圈：不锈钢钝化
衬套：尼龙

性能详述

最大静载荷：
内置螺纹600N
外置螺纹400N



安装说明

内置螺纹：不提供螺钉。使用以下公式计算螺钉长度：
门板厚度+5

固定螺钉的最大拧紧力矩：
1.7N·m

外置螺纹：
最大门板厚度8.4
提供固定螺母。
螺母的最大拧紧力矩：11.5N·m

零件号选择

视觉鉴定：
M4产品有一个平底扩孔。
8-32产品有一个沉头孔

P9 - C - 40 - T B - 1 F - P

C 中心
040 40孔中心
064 64孔中心
096 96孔中心
128 128孔中心

T 螺纹
08 英制8-32
M4 公制M4x0.7

B 基座类型
N 内置螺纹
X 外置螺纹

F 表面处理
1 透明阳极氧化
5 黑色阳极氧化

P 包装选项
单独包装可忽略(每包1个)
3 关于分层包装，请联系索斯科

P9 拉手

折叠式 • 表面安装

- **多种颜色塑料拉手可供选择**
- **低平式折叠手柄**
- **隐藏式安装**

材料与表面处理

手柄和套筒: 尼龙加玻纤
销钉: 不锈钢，钝化
基座: 锌，镀铬

性能详述

最大工作载荷: 270 N

安装说明

使用M5 X 0.8螺钉安装组件(不提供螺钉)
固定螺钉的最大拧紧力矩: 2.2 N.m



释放状态



拉动状态



零件号

参阅表格

零件号	颜色
P9-064-28-T-31A000	黑色
P9-064-28-T-31A00F	蓝色

如需其他颜色选择，请联系索斯科
尺寸单位为毫米，除非另有声明