



# GA Juntas

## Auto ajustables

- Amplia gama de aplicaciones
- Múltiples perfiles estándar de la industria
- Montaje en ranura con clip o a presión

### Material y Acabado

Junta: Esponja EPDM, negra  
 Envoltente:

EPDM dureza Shore 70, negra

Sujeción: alambre de acero


Longitud de la bobina: 50m (164ft)

### Notas


Compresión máxima recomendada: ver símbolo "<" en los planos

La ventilación de la junta opcional ayuda a reducir la fuerza necesaria para comprimir la junta, lo que permite cerrar la puerta más fácilmente


Otros perfiles disponibles




Referencia	Ventilación
GA-209-82-M500	No ventiladas




Referencia	Ventilación
GA-206-82-M500	No ventiladas
GA-206-82V-M500	Ventiladas




Referencia	Ventilación
GA-007-82-M500	No ventiladas
GA-007-82V-M500	Ventiladas



Referencia	Ventilación
GA-202-82-M500	No ventiladas
GA-202-82V-M500	Ventiladas



Referencia	Ventilación
GA-010-82-M500	No ventiladas
GA-010-82V-M500	Ventiladas




Referencia	Ventilación
GA-204-82-M500	No ventiladas
GA-204-82V-M500	Ventiladas

# GA Juntas

## Auto ajustables



145B



- Amplia gama de aplicaciones
- Múltiples perfiles estándar de la industria
- Montaje en ranura con clip o a presión

### Material y Acabado

Junta: Esponja EPDM, negra

Envolvente:

EPDM dureza Shore 70, negra

Sujeción: alambre de acero

Longitud de la bobina: 50m (164ft)

### Notas

Compresión máxima recomendada:  
ver símbolo "<" en los planos

La ventilación de la junta opcional ayuda a reducir la fuerza necesaria para comprimir la junta, lo que permite cerrar la puerta más fácilmente

Otros perfiles disponibles

Referencia	Ventilación
GA-704-81-M500	No ventiladas
GA-704-81V-M500	Ventiladas