



GA 가스켓

셀프 그립핑

- 광범위한 적용 범위
- 다수의 공업 표준 외형
- 클립온 또는 프레스인 글러브 방식 마운팅

재질 및 마감 처리


가스켓: EPDM 스폰지, 검정색
 캐리어: 70 두로미터 EPDM, 검정색
 기판 (Substrate): 강철 와이어
 코일 길이: 50m

주의 사항


최대 권장 압축
 도면에서 "<" 기호 참조

가스켓 환기 옵션을 사용하면, 더 적은 힘으로 실링 압축이 가능하므로 더 수월하게 도어를 닫을 수 있습니다.


기타 사양도 가능




제품 번호	환기
GA-209-82-M500	비환기식




제품 번호	환기
GA-206-82-M500	비환기식
GA-206-82V-M500	환기식




제품 번호	환기
GA-007-82-M500	비환기식
GA-007-82V-M500	환기식



제품 번호	환기
GA-202-82-M500	비환기식
GA-202-82V-M500	환기식



제품 번호	환기
GA-010-82-M500	비환기식
GA-010-82V-M500	환기식




제품 번호	환기
GA-204-82-M500	비환기식
GA-204-82V-M500	환기식

GA 가스켓 셀프 그립핑



145B



- 광범위한 적용 범위
- 다수의 공업 표준 외형
- 클립온 또는 프레스인 글러브 방식 마운팅

재질 및 마감 처리

가스켓: EPDM 스폰지, 검정색
캐리어: 70 두로미터 EPDM, 검정색
기판 (Substrate): 강철 와이어
코일 길이: 50m

주의 사항

최대 권장 압축
도면에서 "<" 기호 참조

가스켓 환기 옵션을 사용하면, 더 적은 힘으로 실링 압축이 가능하므로 더 수월하게 도어를 닫을 수 있습니다.

기타 사양도 가능

제품 번호	환기
GA-704-81-M500	비환기식
GA-704-81V-M500	환기식