



# EA-BT Contrôleur Bluetooth à sortie simple

## Surveillance et contrôle d'accès sans fil

- Permet la surveillance et le contrôle sans fil des loquets électromécaniques Southco
- Installation plug-and-play rapide
- Fournit un système de contrôle d'accès complet avec l'application Keypanion™
- Intégration de systèmes tiers avec l'API Southco

### Matériaux et finition

Boîtier : PC/ABS

Adhésif : Mousse acrylique et adhésif acrylique

Matériau de pose : Silicone

### Spécifications électroniques

Tension d'alimentation : 12 Vcc


Température de fonctionnement : -40°C à 80°C

Humidité de fonctionnement : 85 % max, sans condensation

Consulter le site [southco.com/ea-bt](http://southco.com/ea-bt) pour télécharger davantage d'informations concernant l'installation et le fonctionnement.

### Comment commander :

- 1) Commander un contrôleur configuré pour fonctionner avec le loquet électromécanique approprié
- 2) Commander le faisceau de câblage pour connecter le loquet électromécanique au contrôleur (si nécessaire)
- 3) Commander l'alimentation Southco EA-A02-002 et sélectionner l'adaptateur approprié (si nécessaire)



Détermination de la référence

EA - BT - 4043 - 10 - L

Configuration **L** (pré-configuré pour fonctionner avec les loquets Southco suivants) Exemple de numéro de référence : EA-BT-4043-10-A1

"L"	Dispositif électromécanique		Faisceau de câblage*
A1	Gâches électroniques coulissantes EM-05-1 & 2 de Southco		Non requis
A1	Loquets rotatifs électroniques R4-EM 2, 6, 7		Non requis
B1	Loquets rotatifs électroniques R4-EM-9D, R4-EM-9P		EA-W21-A25-21
B1	Loquets rotatifs électroniques R4-EM-05D		EA-W01-A17-21
C1	Gâches électroniques coulissantes EM-10-XX-300, EM 10-XX-400 de Southco		EA-W21-A03-02
C1	Loquet de poignée escamotable électronique H3-EM-60		EA-W01-A23-21
D1	Loquets rotatifs électroniques R4-EM-8 (version 12 VCC uniquement)		EA-W24-A03-21
F1	Loquets rotatifs électroniques R4-25		Non requis
F2	Actionneur électro-mécanique AC-EM-102-1042		Non requis

\* Les faisceaux de câblage énumérés ci-dessus ont une longueur de 150 mm. Autres longueurs disponibles. Consulter le site [southco.com/ea-bt](http://southco.com/ea-bt) pour plus d'informations.

### Alimentation EA-A02-002 12VCC (à commander séparément)



### Adaptateurs de prise d'alimentation

Référence	Description	Fonction
EA-A02-002**	Alimentation à 2 broches NA	
EA-A02-002 & EA-A02-002-2	Alimentation à 2 broches Euro	
EA-A02-002 & EA-A02-002-3	Alimentation à 3 broches UK	
EA-A02-002 & EA-A02-002-4	Alimentation à 2 broches SAA	

\*\*Alimentation EA-A02-002-1 NA à 2 broches comprise avec l'alimentation EA-A02-002.