# A3 Cierre de Impacto

## Deslizar para abrir · Enrasado ·Con cerradura

- **Instalación a presión en un solo taladro**
- **Materiales resistentes a la corrosión**

### Material y Acabado

Cierre: ABS, negro
Muelle: Acero inoxidable

### Resistencia

Temperaturas operativas límite: -40ºC hasta 60ºC

Clasificación de resistencia a la llama: UL94-V0

### Instalación

Realizar un taladro sin rebabas

El espesor de la puerta debe incluir el espesor chapado o pintado

### Accesorios

Llave plana, con código CH751 (2 llaves por anillo)
Referencia: PK-10-01

Llave plastificada, con código CH751 (2 llaves por anillo)
Referencia: PK-10-01-05




### Instalación




1. Pase la parte frontal del cierre por el taladro y deslícelo.



2. Presione el extremo del cierre.



### Referencia

Ver tabla

| Espesor de la Puerta | Referencia | | |
|---|---|---|---|
| | Sin cerradura | Con cerradura con Llave Iguales CH751 (Llaves no suministradas) | Con cerradura con Llave Iguales CH751 (2 Llaves Planas suministradas) |
| 0.9 a 1.2 | A3-80-525-12 | A3-85-525-12 | A3-87-525-12 |
| 1.3 a 1.6 | A3-80-625-12 | A3-85-625-12 | A3-87-625-12 |



Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

# **A3** Cierre de impacto

## Deslizar para abrir · Enrasado

- **Instalación a presión en un solo taladro**
- **Materiales resistentes a la corrosión**

### Material y acabado

Cierre: ABS negro
Muelle: acero inoxidable

### Datos de rendimiento

Serie 90: 140 N
Serie 40: 180 N
Series 50 y 99: 220 N

Intervalo de temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB o UL94-V0

### Notas de la instalación

Practicar un taladro sin rebabas.

El espesor de la puerta debe incluir el espesor chapado o pintado.

**Miniatura, Pequeño y mediano**




**Grande** (hueco más profundo)







1. Pase la parte frontal del cierre por el taladro y deslícelo.



2. Presione el extremo posterior del cierre para fijarlo.



| Serie | Instalación | | |
|---|---|---|---|
| | L | W | X |
| Miniatura | 22.0±0.1 | 22.4±0.1 | 8.5±0.7 |
| Pequeño | 38.1±0.1 | 25.4±0.1 | 12.7±0.7 |
| Mediano | | 44.5±0.1 | |
| Grande | | | |

| Tamaño | Espesor de la puerta | Agarre total | Dimensiones | | | | Referencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | B | C | D | UL94-HB | UL94-V0 |
| Miniatura | 1.3±0.1 | 6.4±0.1 | 31 | 35 | 25 | 22 | A3-90-525-12 | A3-90-525-25 |
| | 1.5±0.1 | 6.4±0.1 | 31 | 35 | 25 | 22 | A3-90-625-12 | A3-90-625-25 |
| Pequeño | 1.3±0.1 | 6.4±0.1 | 47 | 57 | 28 | 25 | A3-40-525-12 | A3-99-187-12 |
| | 1.6±0.1 | 6.4±0.1 | 47 | 57 | 28 | 25 | A3-40-625-12 | A3-99-130-12 |
| Mediano | 2.2±0.1 | 6.4±0.1 | 47 | 57 | 48 | 44 | A3-50-925-12 | A3-99-144-12 |
| Grande | 2.2±0.1 | 6.4±0.1 | 48 | 57 | 50 | 44 | A3-99-122-12 | A3-99-253-01 |



### Referencia

Ver tabla

# **A3** Cierre de Impacto

## Deslizar para abrir · Modelo con orejeta ergonómica

- **Instalación a presión en un solo taladro**
- **Materiales resistentes a la corrosión**

### Material y Acabado

Cierre: PC/ABS, negro

Muelle: Acero inoxidable

### Resistencia

Carga de trabajo máxima:
Mediano: 90 N

Grande: 130 N

Temperaturas operativas límite:
-40ºC hasta 60ºC

Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB

### Instalación

Realizar un taladro sin rebabas

El espesor de la puerta debe incluir el espesor chapado o pintado

### Referencia

Ver tabla




### Instalación

1. Realizar un taladro sin rebabas




2. Pase la parte frontal del cierre por el taladro.



3. Presione el extremo del cierre





| Tamaño | Instalación | | |
|---|---|---|---|
| | L | W | X |
| Mediano | 12.7±0.1 | 7.8±0.05 | 6.4±0.8 |
| Grande | 22.2±0.1 | 14.3±0.1 | 9.5±0.8 |

| E Espesor de la puerta | D Espesor total | Dimensiones | | | | | | | | | Referencia | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | F | G | H | I | J | K | | |
| 1 ± 0.1 | 3 ± 0.1 | 19 | 22.2 | 4 | 5.1 | 1.5 | 8.3 | 15.5 | 9.5 | 7.6 | A3-70-412-25 | Mediano |
| 1.2+0.2-0 | 4.8 ± 0.1 | 30.1 | 36.2 | 4.3 | 7.2 | 2.2 | 12.8 | 22.4 | 16.5 | 14 | A3-60-519-25 | Grande |



Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

# **A3** Cierre de Impacto

## Deslizar para abrir · Modelo con orejeta



- **Instalación a presión en un solo taladro**
- **Materiales resistentes a la corrosión**




### Material y Acabado

Cierre: ABS, negro

Muelle: Acero inoxidable

### Resistencia

Carga de trabajo máxima:
Pequeño: 25 N

Mediano: 90 N

Grande 130 N

Temperaturas operativas límite:
-40ºC hasta 60ºC

Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB

### Instalación

Realizar un taladro sin rebabas

El espesor de la puerta debe incluir el espesor chapado o pintado

## Instalación

1. Realizar un taladro sin rebabas




2. Pase el cierre por el taladro.
   Empuje hacia delante.



3. Presione el extremo del cierre







| Tamaño | Instalación | | |
|---|---|---|---|
| | L | W | X |
| Pequeño | 8.33±0.05 | 4.57±0.05 | 4.8 ±0.8 |
| Mediano | 12.7±0.1 | 7.8±0.05 | 6.4±0.8 |
| Grande | 22.2±0.1 | 14.3±0.1 | 9.5±0.8 |

### Referencia

Ver tabla

| E Espesor de la Puerta | D Espesor Total | Dimensiones | | | | | | | | | Referencia | Tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | F | G | H | I | J | K | | |
| .76±.08 | 2.54±0.13 | 11.9 | 15.1 | 3 | 4.0 | 0.8 | 5.6 | 11.1 | 6.0 | 4.4 | A3-10-310-12 | Pequeño |
| 1±0.1 | 3±0.1 | 18 | 22.5 | 4 | 5.5 | 1.5 | 8.5 | 15.5 | 9.5 | 7.5 | A3-20-412-12 | Mediano |
| 1.2+0.2-0 | 4.8±0.1 | 29 | 36 | 4.3 | 9 | 2 | 13 | 22.5 | 16.5 | 14 | A3-30-519-12 | Grande |