64 Cierre de Impacto

Tirar para abrir · Cierre de paleta · Miniatura

- **Instalación en un solo taladro**
- **Montaje oculto**
- **Deslizador de plástico**

Material y Acabado

Acero inoxidable pasivado con acabado rugoso y nylon' con fibra de vidrio, negro

Resistencia

Carga de trabajo máxima: 90 N

Temperaturas operativas límite: -18ºC hasta 100ºC

Clasificación de resistencia a la llama: UL94-V0

Instalación

Par máximo de apriete en tornillos de montaje: 0.9 N·m







Referencia

Ver tabla

Referencia
64-01-10

Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

64 Cierre de Impacto

Tirar para abrir · Cierre de paleta · Pequeño





Rango de Espesores Totales		Tipo de Deslizador	A		B	T (ver notas)	Referencia con Acabado Rugoso			
							Rango de Espesores de la Puerta			
Mín.	Máx		Mín.	Máx.			3.7 Máx.	3.9 - 7.3	11.1 - 14.6	18.6 - 22
1.2	2	1	10.4	12.7	12.4	1.6	64-10-111-50	~	~	~
2.8	3.6	3	11.9	14.2	14.2	3.2	64-10-113-50	64-10-133-50	~	~
6	6.7	4				6.4	64-10-124-50	64-10-114-50	~	~
12.3	13.1	5				7.1	64-10-125-50	64-10-135-50	64-10-115-50	64-10-115-50
18.6	19.4	6				7.1	64-10-126-50	~	64-10-116-50	64-10-116-50

- **Instalación en un solo taladro**
- **Montaje oculto**
- **Deslizador de plástico**

Material y Acabado

Acero inoxidable pasivado con acabado rugoso o pulverizado en negro y nylon con fibra de vidrio

Resistencia

Carga de trabajo máxima:

Tipo	Carga de Trabajo Máx. N
1	130
2	110
3	90
4	70
5	55

Temperaturas operativas límite: -18ºC hasta 100ºC

Clasificación de resistencia a la llama: UL94-V0

Instalación

El espesor de la puerta no debe sobrepasar la dimensión **T** (ver tabla) en el área por la que funcionará el deslizador. Puede que sea necesario rebajar el espesor de la puerta en dicha área (zona rayada).

Tipos de deslizador:

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Nota

Para acabado en negro, cambiar el último dígito de 0 a 5. Ejemplo: 64-10-111-55



64 Cierre de Impacto

Tirar para abrir · Cierre de paleta · Pequeño

- **Instalación en un solo taladro**
- **Montaje oculto**
- **Deslizador metálico**

Material y Acabado

Acero inoxidable pasivado con acabado rugoso o pulverizado en negro, acero, chapado en cromo

Resistencia

Carga de trabajo máxima: 222 N







Referencia

Ver tabla

Rango de Espesores Totales		Referencia		A		B
Mín	Máx.	Acero Inoxidable, Rugoso	Acero Inoxidable, Pulverizado en Negro	Mín.	Máx.	
1.2	2	64-11-10	64-11-12	10.4	12.7	11.5
2	2.8	64-11-20	64-11-22	11.2	13.5	11.9
2.8	3.6	64-11-30	64-11-32	11.9	14.2	12

Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

64 Cierre de Impacto

Tirar para abrir · Cierre de paleta · Mediano









- **Instalación en un solo taladro**
- **Montaje oculto**
- **Deslizador metálico**

Material y Acabado

Acero inoxidable rugoso, acero chapado en zinc, acero pulverizado en negro o en plata

Resistencia

Carga de trabajo máxima: 570 N

Instalación

Mida el espesor de su puerta y fije la tuerca de ajuste de modo que el hueco sea igual al espesor de la puerta, con un margen entre +0,8 mm y -0,0 mm.

Accesorios

Llave plana, con código H571
(2 llaves por anilla)
Referencia: 64-0-33578

Selección de la Referencia

64 - 2 L - 1 M

L Tipo de cerradura
- **1** Sin cerradura
- **2** Cerradura para código de llave H571 (2 llaves planas suministradas)

M Material
- **0** Acero inoxidable, rugoso
- **1** Acero, pulverizado en negro
- **3** Acero, chapado en zinc
- **5** Acero, pulverizado en color plata

64 Cierre de Impacto

Tirar para abrir · Cierre de paleta · Grande

- **Instalación en un solo taladro**
- **Montaje oculto**
- **Deslizador metálico**

Material y Acabado

Acero inoxidable rugoso, chapado en zinc o acero, pulverizado en negro

Resistencia

Carga de trabajo máxima: 1110 N

Instalación

Mida el espesor de su puerta y fije la tuerca de ajuste para que el HUECO sea igual al espesor de la puerta entre +0.8 y -0.0

Accesorios

Llave plana, con código CH751 (2 llaves por anilla)
Referencia: PK-10-01

Llave plastificada, con código CH751 (2 llaves por anilla)
Referencia: PK-10-01-05









Selección de la Referencia

64 - 10 - 30 L - M 0

M Material
- **4** Acero, chapado en zinc
- **5** Acero inoxidable rugoso
- **9** Acero, pulverizado en negro

L Tipo de cerradura
- **1** Sin cerradura
- **2** 2 Cerradura para código de llave CH751 (2 llaves planas suministradas)

Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

southco®

64 Cierre de Impacto

Tirar para abrir · Cierre de paleta · Grande



TAMAÑO REAL





- **Instalación en un solo taladro**
- **Diferentes tipos de montaje**
- **Actuador interno**

Material y Acabado

Acero inoxidable pulido, chapado en zinc o acero, pulverizado en negro

Actuador y conjunto de cerradura: Chapado en zinc o pulverizado

Resistencia

Carga de trabajo máxima: 560 N

Accesorios

Llave plana, con código CH751 (2 llaves por anilla)
Referencia: PK-10-01

Llave plastificada, con código CH751 (2 llaves por anilla)
Referencia: PK-10-01-05

Selección de la Referencia

64 - 50 - 4 L H - M

M Material
10 Acero, chapado en zinc
20 Acero inoxidable pulido
50 Acero, pulverizado en negro

L Tipo de cerradura
0 Sin cerradura
1 Con cerradura, llaves iguales CH751 (2 llaves planas suministradas)

H Carcasa
0 Para soldadura
1 Para remache con taladro pasante 4.9
2 Para remache con taladro pasante 5.2

64 Cierre de Impacto

Tirar para abrir · Cierre de paleta · De gran resistencia

- **Resiste polvo y suciedad**
- **Diferentes tipos de montaje**

Material y Acabado

Acero, chapado en zinc o pulverizado en negro

Actuador y conjunto de cerradura: Chapado en zinc o pulverizado

Resistencia

Carga de trabajo máxima: 2700 N

Accesorios

Llave plana, con código 14603
(2 llaves por anilla)
Referencia: PK-10-01-14603



Selección de la Referencia

64 - 60 - 5 L H - M

M Material
10 Acero, chapado en zinc
50 Acero, pulverizado en negro

L Tipo de cerradura
0 Sin cerradura
1 Con cerradura, llaves iguales 14603 (2 llaves planas suministradas)

H Carcasa
0 Para soldadura
1 Para remache con taladro pasante 4.9
2 Para remache con taladro pasante 5.2

Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma



TAMAÑO REAL



Espesor de la puerta