C2 Cierre de Presión

Cierre de palanca

- **Perfil bajo cuando está cerrado**
- **Fácil ajuste del Espesor**
- **Accionamiento por pulsador**

Material y Acabado

Aleación de zinc, pulverizado o chapado en cromo y acero, chapado en zinc

Datos de rendimiento

Máxima carga estática: 200 N

Notas sobre hermeticidad

La opción sellada NEMA 4/IP65 se logra utilizando la junta exterior suministrada.

Estanqueidad

* Tornillo de montaje dentado M5 x 16. Para grosor de puerta superior a 5 calcular longitud de tornillo con la siguiente fórmula: Grosor de puerta + 12

Accesorios

Amortiguador de goma:
Número de pieza: C2-25-301-82
(reduce el espesor máximo y mínimo en 1.6 mm)

Llaves

Ver página 121

Notas

Para selección de bombines y una vista completa del sistema de selección de llaves de *SOUTHCO*® ver www.southco.com

Selección de la Referencia

Ver tabla

C2 No hermético



C2 Hermético



TAMAÑO REAL



L Tipo de accionamiento

L Tipo de cerradura
1 Sin cerradura con gatillo en relieve
2 Cerradura con gatillo en relieve llave CH751 (se suministran 2 llaves planas)
3 Sin cerradura con gatillo enrasado
4 Hexagonal de 4 mm con gatillo en relieve
10 Cabeza Phillips Nº 2 con gatillo en relieve
11 Cuadrada de 7 mm gatillo en relieve
13 Con cerradura sin bombín (ver páginas 182 - 183 para opciones de bombín)
14 Estándar del Ferrocarril
15 8mm Cabeza hexagonal gatillo en relieve
16 Cabeza con ranura gatillo en relieve

F Acabado
1 Cromado texturado
5 Pulverizado en negro

C2 - S G - L F - P

P Opción de empaquetado
3 Cierres en empaquetado al por mayor
Omitir este dígito para cierres empaquetados individualmente.

S Opción de sellado
3 No hermético
4 Hermético

G Rango de espesores		A	B
2	1 - 24	35	63
3	23 - 46	57	84

Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

C2 Cierre de presión

Cierre de palanca · Indicador visual del acceso al cierre

Indicador visual

Verde – No se ha accedido
Rojo – Se ha accedido (ha sido accionado)



L Estilos de cerradura

Cerradura con llave CH751 | Hexagonal de 4 mm | Cabeza Phillips n 2 | Estándar de ferrocarril | Con ranura

- **La función indica que se ha accedico al cierre**
- **Fácil ajuste del espesor**
- **Accionamiento por pulsador**
- **Tornillo con amortiguador integrado**

Materiales y acabado

Aleación de cinc pulverizado o chapado en cromo y acero cincado

Datos de rendimiento

Máxima carga estática: 200 N

Notas sobre hermeticidad

Homologación NEMA 4 e IP65 usando la junta suministrada.

Notas de instalación

* Para puertas con un espesor superior a 5, calcule la longitud del tornillo con la siguiente fórmula: Espesor de puerta + 12

Llaves

Ver página 121

Llave para restablecer el indicador

Requerido para restablecer el indicador rojo a verde
Referencia: C2-26-301-05

Selección de la referencia

L Estilo de cerradura
1 Sin cerradura con gatillo en relieve
2 Cerradura con gatillo en relieve llave CH751 (incluye dos llaves planas)
3 Sin cerradura con gatillo enrasado
4 Hexagonal de 4mm con gatillo en relieve
10 Cabeza Phillips n.º 2 con gatillo en relieve
13 Cerradura sin bombín (ver página 158 para opciones de bombín)
14 Estándar del ferrocarril
16 con ranura con gattilo en relieve

F Acabado
1 Cromado rugoso
5 Pulverizado en negro

P Opción de empaquetado
3 Cierres empaquetados por capas
Omitir para cierres empaquetados individualmente.

C2 - A4 G - L F - P

G Rango de espesor		A	B
2	1 - 18	35	65
3	17 - 39	57	85

Notas

Para selección de bombines y una vista completa del sistema de selección de llaves de *SOUTHCO*® ver páginas 190

Make Safety Visible™
by Southco

C2 Cierre de presión

Cierre de palanca

- **Perfil bajo una vez cerrado**
- **Fácil ajuste del agarre**
- **Accionamiento por pulsador**
- **Tope integrado**

Materiales y acabado

Aleación de cinc pulverizado o chapado en cromo y acero cincado

Datos de rendimiento

Máxima carga estática: 200 N

Notas de la instalación

*Tornillo de montaje estriado M5 x 16. Para puertas con un espesor superior a 5, calcule la longitud del tornillo con la siguiente fórmula: Espesor de puerta + 12

Llaves

Ver página 121



L Estilos de cerradura

Cerradura con llave CH751 | 4 Hueco hexagonal | Hueco Phillips n.º 2 | Estándar de ferrocarril | Hueco ranurado

Selección de la referencia

Notas

Para selección de bombines y una vista completa del sistema de selección de llaves de *SOUTHCO*® ver páginas 190

L Estilo de cerradura
1 Sin cerradura
2 Cerradura con llave CH751
4 Hueco hexagonal de 4 mm
10 Phillips n.º 2
13 Sin bombín
14 Estándar de ferrocarril
15 Hueco hexagonal de 8 mm
16 Hueco ranurado
22 Cerradura con llave CH751 (la llave se mantiene en posición no cerrada)
34 Cierre posterior automático: hueco hexagonal de 4 mm gatillo en enrasado
310 Cierre posterior automático: Phillips n.º 2
314 Cierre posterior automático: estándar de ferrocarril
315 Cierre posterior automático: hueco hexagonal de 8 mm gatillo en enrasado
316 Cierre posterior automático: hueco ranurado

C2 - 5 G - L F - P

F Acabado
1 Cromado brillante
5 Pulverizado en negro

P Opción de empaquetado
3 Cierres empaquetados por capas Omitir para cierres empaquetados individualmente.

G Rango de agarre	A	B
2	1-18	58	63
3	18-40	80	84

Dimensiones en milímetros a menos que se indique de otra forma

southco®